

SOL-VSF01B

세미 오토 동점도 측정기

Lubrication Plus®
QUMENSUS



특징

- 빠른 테스트 가능 (3~5분 이내)
- 자동화 장비 (측정, 세척, 건조)
- 투명, 불투명한 시료 모두 측정 가능
- 세척액 소량 사용 (10mL 미만)
- 온도 보정, 시간 보정, 점도 지수 자동 계산
- 동점도와 앵글러 점도 자동 변환 가능
- 급속 가열 및 냉각 (최고 속도 5°C/min)
- 정확도 높은 PT500온도 센서 내장 (온도 제어 정확도 최대 0.01°C)
- 이중 베스 글라스 탱크 내장

Lubrication Plus
SOLGE

■ 사 양

- Standard : ASTM D7279、D445、D446、NB/SH/T0956-2017、T/CEC127-2016 , meeting (even beyond) the requirements of GB/T265
- 측정 범위: 0.3~6000mm²/s
- 검체 용량: 0.3~1mL 점도계 배스 부피 2L
- 온도조절 범위 : 40~100℃
- 온도조절 정확도 : 0.01℃
- 타이밍 정확도 : 0.01S
- 반복성: ≤ 0.68%
- 총 전력: ≤300W
- Host size: 330 × 200 × 450 (mm)

■ 측정환경

- 전원공원장치 : AC 220V ± 10%, 60Hz ± 10%
- 주변온도 : 10 ~ 28℃
- 상대습도 : < 80 % RH
- 기타 : 강한 진동, 강한 가스 흐름, 강한 전자기 없음
- 간섭, 부식성 가스 없음